

KS information

Vol.15 2021.5.25発行



こんにちは。営業部事務方です。

2020年度より、お客様へもっと寄り添い、お客様へ喜んでいただける情報や、企業品質を高める情報を、HP上で発信していこうと取り組んでいます。

たくさんの方へのぞいていただけるよう頑張っています。
ご意見・ご要望がございましたらぜひお聞かせください。

今月のSales Department

今月より☆ピカピカ☆の新入社員3名のうち2名は、営業部事務方で研修しております。
電話対応・受注・消耗部品の発送を中心に進めて参ります。
初々しい？自信なげな声が聞こえてきましたら新人たちです。
やさしいご指導をよろしくお願いいたします。



残る新人1名は、製造部での研修です。
まずは、機械の組み立てができるように
部品一つ一つから勉強していきます！

やる気満々新人たちの応援をよろしくお願いいたします！

【展示会出展のお知らせ】

FOOMA JAPAN 2021

会期：2021/6/1(火)～6/4(金)

会場：愛知スカイエキスポ(愛知県国際展示場)

ブース：E-345

2021 札幌パック

会期：2021/6/23(水)～6/25(金)

会場：アクセスサッポロ(サッポロ流通総合会館)

ブース：F-10

出展機械について詳しい情報は下記のURLにアクセスをお願いします。

https://www.kimuraseal.co.jp/news/news_20210422_2xg.html



今月のmachine

今月お客様へお届けした機械の中からご紹介します。

スタンドパック用シール機

“KSM20E-15/25、



特徴： 袋を立てた状態で袋の封する部分をベルトではさみ、移動させながら封緘していきます。ヨコ型のシール機ではできない粉体や液体の商品をシールすることが得意な機種です。作業者様にはたっただま作業していただきますので、お手元を見ながらシールすることができます。袋の形状はスタンドパックがおすすめですが、一部の平袋でも対応できます。シールヘッドの傾きとコンベヤの上下を調整することで様々な大きさの袋がシール可能です。商品が入った状態の袋を見て可能かどうかを確認させていただきます。傾きの調整などは力を入れることなく簡単に行うことができます。多数の商品を扱ってられるお客様でも商品が変わるごとの調整に負担はかかりません。シールヘッドはヨコ型シール機と同じ水平まで傾きを戻すことができますので使い方は多様です。

※袋の大きさによって傾きやコンベヤの高さの設定がございます。

ご希望の方は一度サンプルにて確認させていただきますのでご連絡ください。

こんなお客様へ： 粉体や液体の商品を扱ってられる方。

レトルト商品のような汁気のある商品を扱ってられる方。



連続して多くの商品を流されたい方。

仕様詳細：	電源	AC100V 50/60Hz
	シール巾	10mm(15型)・20mm(25型)
	シール模様	アミ目・ヨコ目
	シールヘッドの傾き	約15°
	回転速度	0~12m/分(60Hz),0~10m/分(50Hz)
	コンベヤベルト巾	200mm
	コンベヤ上下巾	65mm
	機械寸法	L1,173×W544×H1,292~1,647mm
	重量	98.5kg

機械動画：<https://youtu.be/fZWRb4bpNVA>

おすすめオプション： ステンレスプーリ

樹脂製のプーリに比べて摩耗粉やゴミの付着が少なく衛生的で毎日のお手入れも”楽々”です。耐久性に優れており、水産、製粉、医薬関係等様々なユーザー様にご使用いただいております。





機械をお使いのお客様がよくお尋ねになる消耗部品の交換方法やお手入れ方法を動画でわかりやすく説明します。

現在ご用意できる動画は下記の動画一覧からご確認ください。

動 画 一 覧	
<p>〈パネル部〉</p> <p>シールベルト交換方法</p> <p>パネル部部品交換方法(ヒータ・熱板・熱電対)</p> <p>シリコンローラ交換方法</p> <p>従動プーリ交換方法 NEW !!</p> <p>駆動プーリ交換方法 NEW !!</p> <p>シールベルト蛇行調整方法 NEW !!</p> <p>〈コンベヤ部〉</p> <p>コンベヤベルト交換方法 KS20E型(スライド無)</p> <p>コンベヤベルト交換方法 KS20E型(スライド有)</p> <p>〈電気BOX〉</p> <p>スイッチ交換方法</p> <p>デジタル温度調節器交換方法</p> <p>〈取扱説明〉</p> <p>標準シール機取扱説明</p> <p>(本体・コンベヤ高さ調整 シール位置調整)</p> <p>標準シール機取扱説明(運転手順)</p> <p>印字・脱気装置付シール機取扱説明</p>	<p>〈印字機部〉</p> <p>プリンタテープ交換方法</p> <p>印字受けゴム交換方法</p> <p>活字交換方法</p> <p>印字機ヒータ・サーミスタ交換方法</p> <p>印字機光電管アンプ・ファイバ交換方法</p> <p>印字機丸ベルト交換方法</p> <p>〈不具合対処法〉</p> <p>～もしもこんなことが起こったら～</p> <p>印字機が作動しない・不規則に打つ</p> <p>プリンタテープ巻取り・送り不具合</p> <p>印字圧調整方法</p>

ご入用のお客様はお手数ですが問合せフォームより、お客様名・お電話番号・機械の型式・製造番号をご記入いただき、“〇〇の交換方法希望”と明記の上送信ください。折り返しご連絡差し上げます。

[▶ お問い合わせはこちら](#)





あれっ？故障かな？

と思うことはないですか？



question: 印字が鮮明に写らない

answer: 以下の事が考えられます。

- ① 印字温度が低い。
- ② 活字が消耗していませんか？
- ③ 受けゴムがへこんだり、傷ついたりしていませんか？。
- ④ 印字圧力が弱い。

*** 営業部までご連絡ください。

<連絡先>

伊丹営業本部：0797-77-7091 東京営業所：03-5604-9884

印字圧調整の動画がございます。ご希望のお客様は問合せフォームよりご連絡ください。



question: 重複して同じところに印字を打つ

answer: 以下の事が考えられます。

- ① プリンタテープの巻取量が不安定
4ヶ所のガイド軸にカーボンの汚れがたまっていますか？
抵抗がかかり、巻取が少なくなります。清掃が必要です。

- ② ワンウェイレバーのクラッチの滑りが考えられます。
交換が必要です。

- ③ プリンタテープの張りが弱い。
プリンタテープがたるまない程度に調整を行ってください。

- ④ プリンタテープの張りが強い。
張りが強すぎると、巻取量が少なくなります。
また、プリンタテープが切れてしまう恐れがあります。

*** 営業部までご連絡ください。

<連絡先>

伊丹営業本部：0797-77-7091 東京営業所：03-5604-9884

プリンタテープの巻取り・送りの調整動画がございます。ご希望のお客様は
問合せフォームよりご連絡ください。





question: 刻印フォルダが下がったまま戻らない

answer: まず、ロットエンドを定位置に戻してください。

戻し方：クランクセンタを時計方向に回します。固ければ、ロットエンド取付キャップボルトに六角レンチを差し込み時計方向に回してください。

クランクセンタの切れ込みを、停止用リミットスイッチのローラに合わせます。その後、以下の事を確認してください。

- ① 活字は活字ホルダに、きちんと入っていますか？
- ② シール部に、商品が噛みこんでいませんか？
- ③ ロットエンドが固くありませんか？

ロットエンドが滑らかに動かない場合は、給油を行ってください。

*** 営業部までご連絡ください。

<連絡先>

伊丹営業本部：0797-77-7091 東京営業所：03-5604-9884

印字機が作動しない場合・不規則に打つ場合の調整動画がございます。

ご希望のお客様は問合せフォームよりご連絡ください。

次月からもお問い合わせの多い事例から掲載する予定です。

メンテナンス用動画もぜひご活用ください。





KS information 特別version

KSバンドシーラをお使いいただいているお客様に限り、HP上では公開できない情報を**特別version**としてお届けします。

メンテナンス方法やお手入れ方法などいつでも必要な時にご覧になれます。

配信をご希望される方は申し込み用紙をダウンロードし、ご記入の上、FAX又はメールにてご連絡ください。

[申込用紙ダウンロード](#)

FAX : 0797-77-7094

Mail : sales@kimuraseal.co.jp

特別versionでは

“Ks movie's club”

消耗部品の交換方法・メンテナンス方法の動画が必要な時にいつでもご覧になれます！

“消耗部品注文書”

消耗部品の注文時に役に立つ注文書がダウンロードできます。

また、部品の名称が分からない、注文するときどのように伝えたら良いか分からない、といったことにも順次お答えしていく予定です！

次月配信は6月25日です。

ワンウェイレバーの交換方法を動画でお届け、
今月の機械(KSGF)をご紹介します。

[お問い合わせはこちら](#)

[ご注文はこちら](#)

*** キムラシール株式会社 ***

< 営業本部（伊丹） >

TEL : 0797-77-7091

FAX : 0797-77-7094

Mail : sales@kimuraseal.co.jp

< 東京営業所 >

TEL : 03-5604-9884

FAX : 03-5604-9885

