

KS information

Vol.19 2021.9.24発行



こんにちは。営業部事務方です。

2020年度より、お客様へもっと寄り添い、お客様へ喜んでいただける情報や、企業品質を高める情報を、HP上で発信していこうと取り組んでいます。

たくさんの方へのぞいていただけるよう頑張っています。
ご意見・ご要望がございましたらぜひお聞かせください。

今月のSales Department

<ショールームのご案内>

伊丹工場(兵庫県伊丹市)と東京営業所(東京都荒川区)にショールームがございます。

こちらでは常時機械を展示しており、実際に機械を動かしてサンプルの作成を行うことができます。コロナ禍により来社いただくことが難しい場合もあるかと思いますが、袋と商品を送っていただきますと、商品サンプルをお作りし、シール過程を撮影した動画を提供することができます。また、サンプルをお作りすることで最初に検討されていた機種よりも、よりお客様のご要望に応じた機種を提案できる場合もあります。ぜひお気軽にお問合せください。



【東京営業所】



【伊丹工場】



今月のmachine



今月お客様へお届けした機械の中からご紹介します。

高速シーラ idaTEN "KSI20E-15"

特徴： 単層フィルム(PP・PE)の高速シールを実現しました。従来のシール機で単層フィルムのシールを行う際には、フィルムが溶けてしまうため、低い温度で遅いスピードの設定をしなければなりませんでしたが、このidaTENは新開発の冷却装置を搭載しており、冷却性能が向上したため単層フィルムを速いスピードでもきれいにシールすることが可能となりました。

また、速度表示がデジタル表示でかつ実測表示となっております。作業様が簡単に操作できるような仕様です。さらに入口ガイドは指の巻き込み等を防ぐため安全に配慮した特別な仕様となっております。前面の安全カバーは標準装備されております。安全性や機能性を追求した製品です。



こんなお客様へ： 単層フィルムを扱ってられる方。
今よりも作業効率を上げたい方。

仕様詳細：	電源	AC100V 50/60Hz
	シール巾	10mm
	最大消費電力	945W
	回転速度	0~20m/分(60Hz)
	回転速度表示	実測表示
	機械寸法	L1,173×W550-670×H1.085-1,265mm
	重量	94kg
	ヒーター	450W×2本
	冷却ファン	15W
	モーター	30W

機械動画： <https://youtu.be/W2ZF4uLgZKk>

おすすめオプション： カウンタ



袋の排出側にセンサを取り付けることでシール・印字をした袋の数をカウントすることができます。

トータルカウンタ…シールを行った袋の数をカウントします。積算式。

プリセットカウンタ…カウントしたい数値を設定し、達するとブザーがなります。

数字のアップとダウンどちらも可能です。

機械をお使いいただいているお客様より、よくお尋ねいただく消耗部品の交換方法やお手入れ方法を動画でわかりやすく説明します。

現在ご用意できる動画は下記の動画一覧からご確認ください。

動 画 一 覧	
〈パネル部〉	〈コンベヤ部〉
シールベルト交換方法	コンベヤベルト交換方法 KS20E型(スライド無)
パネル部部品交換方法(ヒータ・熱板・熱電対)	コンベヤベルト交換方法 KS20E型(スライド有)
シリコンローラ交換方法	
従動プーリ交換方法	〈電気BOX〉
駆動プーリ交換方法	スイッチ交換方法
シールベルト蛇行調整方法	デジタル温度調節器交換方法
圧着ローラ交換方法	
冷却ファンモータ交換方法 NEW!!	〈取扱説明〉
〈印字機部〉	標準シール機取扱説明
プリンタテープ交換方法	(本体・コンベヤ高さ調整 シール位置調整)
印字受けゴム交換方法	標準シール機取扱説明(運転手順)
活字交換方法	印字・脱気装置付シール機取扱説明
印字機ヒータ・サーミスタ交換方法	
印字機光電管アンプ・ファイバ交換方法	〈不具合対処法〉
印字機丸ベルト交換方法	～もしもこんなことが起こったら～
ワンウェイレバー・シャフト交換方法	印字機が作動しない・不規則に打つ
〈脚部〉	プリンタテープ巻取り・送り不具合
リングブローワお手入れ方法	印字圧調整方法

ご購入のお客様はお手数ですが問合せフォームより、お客様名・お電話番号・機械の型式・製造番号をご記入いただき、“〇〇の交換方法希望”と明記の上送信ください。折り返しご連絡差し上げます。

 [お問い合わせはこちら](#)



部品の注文をしたい・・・ でも部品名がわからない

ということはないですか？

Vol.04

question: 部品の名前がわからない

answer: ご注文時に役立つ部品リストを作成しました！

今月は、コンベヤ部です。ぜひご活用ください。

ご希望のお客様は問合せフォームよりご連絡ください。

***次月は脚部です。

<連絡先>

伊丹営業本部：0797-77-7091 東京営業所：03-5604-9884

***お客様に納品させていただいた機械は、製造番号で管理されています。
機械により、部品の材質やサイズが違う場合があります。
お客様のご要望通りの部品を間違わずにお届けするためにも
お問合せ・ご注文時には、
K Sから始まる機械の型式とNから始まる製造番号を必ずお伝えください。

機械の型式や製造番号が
分からないけど
2018年5月に納品された機
械。そちらでわかるか
な？ シールベルトが欲
しい。

はい。お客様のお名前と、納
品された年月日がわかれば、
お調べすることができます。
製造番号が製造された年月を
表しているからです。
お客様のシールベルトサイズ
は25×1175になります。



KS information 特別version

KSバンドシーラをお使いいただいているお客様に限り、HP上では公開できない情報を
特別version としてお届けします。

メンテナンス方法やお手入れ方法などいつでも必要な時にご覧になれます。

配信をご希望される方は申し込み用紙をダウンロードし、ご記入の上、FAX又はメールにて
ご連絡ください。

ダウンロードはこちらをクリック



FAX : 0797-77-7094

Mail : sales@kimuraseal.co.jp

特別versionでは

“Ks movie's club”

消耗部品の交換方法・メンテナンス方法の動画が必要な時にいつでもご覧になれます！

“消耗部品注文書”

消耗部品の注文時に役に立つ注文書がダウンロードできます。

また、部品の名称が分からない、注文するときどのように伝えたら良いか分からない、
といったことにも順次お答えしていく予定です！

次月配信は10月25日です。
WEB展示会を開催いたします。

📞 お問い合わせはこちら

📞 ご注文はこちら

*** キムラシール株式会社 ***

< 営業本部（伊丹） >

TEL : 0797-77-7091

FAX : 0797-77-7094

Mail : sales@kimuraseal.co.jp

< 東京営業所 >

TEL : 03-5604-9884

FAX : 03-5604-9885

